

**Garant**
**NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 4,76-Xmm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122545 4,76-X |
| GTIN             | 4062406077822 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Ypač tvirtas**, su pastorinta šerdimi, **specialus profilis**. Speciali viršūnės geometrija. **Mažas radialinis mušimas** ir **didelis patvarumas**. **Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt

Gamyba pagal kliento poreikius:

atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

**Techninis aprašymas**

|   |                |
|---|----------------|
| Norma                                     | DIN 6537       |
| Bendras ilgis L                           | 82 mm          |
| Užspaudimo griovelio ilgis c              | 44 mm          |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 6 mm           |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,14 mm/aps,   |
| Tolerancija Nominalusis Ø                 | h7             |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 2              |
| Ø ribos                                   | 4,76 - 6,05 mm |
| Danga                                     | TiAlN          |
| Ašmenys                                   | VHM            |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Modelis             | 6xD                |
| Tipas               | FS                 |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | ne                 |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | žalia              |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis       | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka           | 190 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | tinka           | 170 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                     | tinka           | 140 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka           | 90 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka           | 85 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka           | 75 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka           | 65 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka           | 40 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka   | 40 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka   | 30 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | ribotai tinka   | 25 m/min       | S         |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka   | 70 m/min       | K         |
| CuZn                            | tinka iš dalies | 160 m/min      | N         |
| Uni                             | tinka           |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka           |                |           |
| sausasis                        | tinka           |                |           |

