

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 4,76-Xmm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122602 4,76-X |
| GTIN             | 4062406077938 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**DLC sp<sup>2</sup>** patobulinta danga, pasižyminti **mažu trinties koeficientu**, užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Našiam ir **kokybiškam aliuminio medžiagų** apdirbimui. **Didelio tikslumo ašiškumą** ir **kiaurymės apvalumą** užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.<br>Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.<br>Forma **HB**: užsakyti **Nr.**

**122603**.<br>Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122602 + 129100HE**. Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt

Gamyba pagal kliento poreikius:

atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

**Techninis aprašymas**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z          | 2              |
| Norma                               | DIN 6537       |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,35 mm/aps,   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>               | 6 mm           |
| Užspaudimo griovelio ilgis c        | 44 mm          |
| Tolerancija Nominalusis Ø           | h7             |
| Bendras ilgis L                     | 82 mm          |
| Ø ribos                             | 4,76 - 6,05 mm |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Danga               | DLC                |
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 6xD                |
| Tipas               | W                  |
| Smailas kampas      | 135 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | geltona            |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                              | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai         | tinka     | 360 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka     | 400 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                  | tinka     | 350 m/min      | N         |
| PMMA, akrilas                | tinka     | 150 m/min      | N         |
| PEEK                         | tinka     | 120 m/min      | N         |
| PVDF GF20                    | tinka     | 90 m/min       | N         |
| PA 66 GF30                   | tinka     | 80 m/min       | N         |
| PEEK GF30                    | tinka     | 70 m/min       | N         |
| PTFE CF25                    | tinka     | 80 m/min       | N         |
| Cu                           | tinka     | 160 m/min      | N         |
| CuZn                         | tinka     | 200 m/min      | N         |
| GFK                          | tinka     | 80 m/min       | N         |
| CFK                          | tinka     | 80 m/min       | N         |
| drėgnas, maks.               | tinka     |                |           |

šlapias, min.

tinka