


 **KOMET****KOMET® keičiama pjovimo plokštelė P25M, P25M, Pavadinimas: 14-660****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216700 14-660
GTIN	2050002046603
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Modelis:**

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.

Tinka:

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090204 EN
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	P25M
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		