


 **KOMET****KOMET® keičiama pjovimo plokštelė P25M, P25M, Pavadinimas: 26-660****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Modelis:**

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.

**Tinka:**

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 140305 EN
Kampo spindulys	0,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	P25M
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		