


 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas: 14-6603****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Modelis:**

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių. Laisvajam pjovimui yra numatyta papildoma nuožula. Kampas 15°.

Tinka:

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: TOHX 090204 EN

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 090204 EN
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Kietlydinys	BK8425
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	150 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		