

Garant
Diskinis peilis, Kietlydinys, Tipas: 18XL

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217252 18XL
GTIN	4045197216540
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Pastaba:

Faktinis pjovimo gylis S_{max} apskaičiuojamas taip: $(D-d_1) / 2$.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: P16

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 12 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 5 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 77,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 126,6 mm

Techninis aprašymas

mažiausias gręžimo $\varnothing D$	14 - 22 mm
Koto tipas	cilindrinis
Vidinis $\varnothing d_1$	12 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Bendras ilgis L_{viso}	126,6 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219818 (8IP; 3,8 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	5 mm
Iškyšos ilgis L_1	77,5 mm

Kotas	DIN 6535 HA
Plokštės tipui	P16
Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	75,5 mm
Frezos medžiaga	Kietlydinys
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219818
---	--------