


Garant**SOMT 083608 PDER, HB7630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214933 INOX
GTIN	4045197706645
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,15 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis E	3,6 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 083608 PDER
Kietlydinys	HB7630
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		