


**Garant****SOMT 083604 PDER, CU7530, Tipas: ST500****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214916 ST500
GTIN	4045197706614
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Pastorinta plokšte gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

**Įrankio medžiaga:**

Kermetas.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,12 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,12 mm
Tipas	ST500
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 083604 PDER

Kietlydinys	CU7530
Ašmenys	Kermetas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	270 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		