

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7520, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214929 ST1400
GTIN	4045197706638
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštele gaunama žymiai geriau suformuota lovelio geometrija teigiamam pjovimui ir sumažinamas jautrumas lūžiams.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,17 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,17 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 083608 PDER
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		