


**Garant****Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 40, Sriegis M × ilgis L1: M8X25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301309 M8X25
GTIN	4045197706690
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Cilindrinės formos.

**Paskirtis:**

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	44 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Kiaurymės Ø D <sub>1</sub> tolerancija IT6	8,5 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Sriegis M	M8×25
Išorinis Ø D	15 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

## Priedai

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
	308640 40

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7s sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308765 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40