

Garant
Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 40, Sriegis M × ilgis L1: M12X25

Užsakymo data

Užsakymo numeris	301309 M12X25
GTIN	4045197706768
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Cilindrinės formos.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	21 mm
Naudingasis ilgis L ₁	25 mm
L ₂	5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	44 mm
Sriegis M	M12×25
Kiaurymės Ø D ₁ tolerancija IT6	12,5 mm
Išorinis Ø D	24 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT
kūgiu 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308635 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40