


**Garant**
**eco VARIO-LINE tekinimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto aukštis h: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273871 16
GTIN	4045197702258
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Tinka:**

eco atpjovimo peilio laikiklis Nr. 273875.

**Tiekimo sudėtis:**

Su montažiniais varžtais.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$  (eco plokštelės laikiklis).

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis  $L_4$ : 21 mm

$L_1$ : 78 mm

$L_2$ : 24,5 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Techninis aprašymas**

Koto aukštis h	16 mm
$L_2$	24,5 mm
$L_1$	78 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	21 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serija	Eco

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Fiksavimo varžtas	279910
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500