

Garant
eco VARIO-LINE tekinimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto aukštis h: 20mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	273870 20
GTIN	4045197702234
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tinka:

eco atpjovimo peilio laikiklis Nr. 273874.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$ (eco plokštelės laikiklis).

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis L_4 : 25 mm

L_1 : 93,5 mm

L_2 : 24,5 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
L_1	93,5 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Koto aukštis h	20 mm
L_2	24,5 mm
Serija	Eco

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Fiksavimo varžtas	279910
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9