

Garant
Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu cilindro forma, HSK-A 63, Sriegis M × ilgis L1: M5X25

Užsakymo data

Užsakymo numeris	307042 M5X25
GTIN	4045197706867
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Cilindrinės formos.

Su Balluff/RFID lusto anga.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 301358, adapteris Nr. 301359, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

Kietmetaliai laikikliai arba ilgintuvai įsukamoms frezoms, žr. Nr. 301374 – 301379 ir Nr. 301361 – 301368.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	51 mm
Naudingasis ilgis L ₁	25 mm
L ₂	5 mm
Sriegis M	M5×25
Kiaurymės Ø D ₁	5,5 mm

Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis