

Garant**Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8 (mm arbs coliai): 18****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114150 18 |
| GTIN | 4045197013880 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifluotas profilis: mažas radialinis mušimas ir tiksliai užgaląsta viršūnė.

Nuo Ø 2,4 mm oksiduoti.

Viršūnės forma C nuo dydžio 4 mm.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Pastaba:

Dyd. 16 – 20: grąžtų koto Ø 16 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,2 mm/aps, |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 130 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 18 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 16 mm |
| Bendras ilgis L | 191 mm |
| Norma | DIN 338 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 103 mm |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 80 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 45 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 50 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 10 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 8 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 25 m/min | K |
| CuZn | tinka | 80 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |