

**Garant****Weldon laikiklis, PSC 50, trumpas, Užveržimo Ø D1: 18mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308501 18     |
| GTIN             | 4045197703378 |
| Produktų klasė   | 31C           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Aušiklio vamzdelis Nr. 309885, vidinis raktas Nr. 309893.

**Pastaba:**

Tinkamas pereinamąsias įvoves nuo PSC 63 į PSC 40 arba PSC 50 žr. Nr. 318892.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 40 arba HSK 63 į PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamus ilgintuvus rasite Nr. 318894, Nr. 318895 ir Nr. 318896.

**Techninis aprašymas**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>     | 18 mm |
| Išorinis Ø D                    | 50 mm |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Laikiklis                                | PSC 50, trumpas                    |
| Laikiklio norma                          | ISO 26623-1                        |
| Vidinis aušinimas                        | taip                               |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤3 μm                              |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Produkto rūšis                           | Weldon įspraustinė                 |

---

## Priedai

|   |              |
|---|--------------|
| PSC - adapteris PSC1 / PSC2 63/50         | 318892 63/50 |
| Ilgintuvai PSC-50 / PSC-50 A matmuo 80 mm | 318895 80    |