

Garant**ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 40, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308513 16
GTIN	4045197703194
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER cangėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su sluoksniu dengta High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
skirta ER cangėms	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	16

Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	PSC 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsu tarpine	309014
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine	309164
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine ir purkštukais	309165
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 16	309749 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8