

Garant**ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308514 16 |
| GTIN | 4045197703224 |
| Produktų klasė | 31C |

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER cangėse pagal DIN 6499 forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su dengta High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Užspaudimo ribos | 0,5 - 10 mm |
| Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 16 |
| skirta ER cangėms | 16 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Išorinis Ø D | 28 mm |
| Laikiklis | PSC 50, trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|------------|
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308921 9 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308906 10 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308920 6 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308920 5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308901 4 |
| ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308920 9 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308901 6 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308906 5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308920 3 |
| ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm | 309160 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308921 4 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm | 308920 2 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308921 6 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 16 | 309749 16 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308906 7 |

| | |
|--|------------|
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308921 10 |
| Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm | 613300 25 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308920 4 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm | 308901 2 |
| ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308922 9 |
| ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine ir purkštukais | 309165 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308901 5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308920 10 |
| ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308922 3 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308906 4 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308920 7 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308921 5 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308921 3 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308920 8 |
| ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308922 8 |
| ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm | 309012 |
| ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308922 4 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308906 8 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308921 8 |
| ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308922 5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm | 308901 1 |
| ER cangių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsu tarpine | 309014 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| | 309425 6 |

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

| | |
|--|------------|
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308906 3 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308901 9 |
| ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308906 6 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308921 7 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308901 8 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308901 10 |
| ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308922 6 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308901 3 |
| ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308922 10 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308906 9 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm | 308920 1 |
| ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308922 7 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308901 7 |
| ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine | 309164 |