

**Garant****Afsteekzwaard HSS, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 26/2,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273556 26/2,2
GTIN	4062406080631
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Technische beschrijving**

Voor maximale werkstuk-Ø	50 mm
Steekbreedte w	2,2 mm
Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub>	26 mm
Totale lengte L	110 mm
Snijmateriaal	HSS
Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

