

**Garant****APMT 133520 TR, HB7520, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215388 UNI
GTIN	4045197707994
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Hoekradius: 2 mm

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Hoekradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 133520 TR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	290 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		