

**Garant****Draadsnij-snelwisselhouder, SK 40, Tapbereik: M14-33****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334630 M14-33
GTIN	4045197708076
Artikelklasse	31P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
  - **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**
- Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingvrije lengtecompensatie.**

**Toepassing:**

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

**Accessoires:**

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

**Opmerking:**

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: ISO 7388-1

Lengtecompensatie druk: 24 mm

Lengtecompensatie trek: 24 mm

Buiten-Ø D: 79 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Afkoppellengte A-maat: 138 mm

**Technische beschrijving**

Tapbereik	M14 – M33
Lengtecompensatie druk	24 mm
Buiten-Ø D	79 mm
Lengtecompensatie trek	24 mm
Afkoppellengte A-maat	138 mm
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Producttype	Taphouder

## Accessoires

AantreiboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335440 14
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335640 12
Aantreibout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Speciale aantreibout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 25 mm	335640 25
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335440 12
AantreiboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 18 mm	335440 18

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 18 mm	335640 18
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335640 16
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 22 mm	335440 22
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 28 mm	335640 28
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335440 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335640 14
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 20 mm	335440 20
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 25 mm	335440 25
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335640 11
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
	335440 28

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 28 mm

Aantreiboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 16 mm

335440 16

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 22 mm

335640 22

Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor  
conusmaat 40

308830 40

AantreiboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor  
conus 40

308625 40

AantreiboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling  
Tapschacht-Ø 20 mm

335640 20

Speciale aantreibout zonder binnendraadafgedicht  
Geschikt voor conus 40

308720 40

AantreiboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor  
conus 40

308630 40