

Garant**Draadsnij-snelwisselhouder, SK 50, Tapbereik: M14-33****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
 - **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**
- Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingvrije lengtecompensatie.**

Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamenorm: DIN 69871

Lengtecompensatie druk: 24 mm

Lengtecompensatie trek: 24 mm

Buiten-Ø D: 79 mm

Binnen-Ø D₁: 48 mm

Afkoppellengte A-maat: 133 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	79 mm
Afkoppellengte A-maat	133 mm
Lengtecompensatie trek	24 mm
Tapbereik	M14 – M33
Binnen-Ø D ₁	48 mm
Lengtecompensatie druk	24 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Opnamenorm	DIN 69871
Producttype	Taphouder

Accessoires

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 28 mm	335640 28
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 18 mm	335640 18
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335640 16
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 18 mm	335440 18
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335440 16
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 22 mm	335440 22
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 20 mm	335640 20
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Momentopzetstuk vooraantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 20 mm	335440 20
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 22 mm	335640 22
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335640 12
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335440 14
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 25 mm	335640 25
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 25 mm	335440 25
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335640 14
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335440 12
Momentopzetstuk vooraantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335640 11
	335440 11

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 11 mm

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor
conus 50

308615 50

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308620 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor
conus 50

308740 50

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht
Geschikt voor conus 50

308720 50

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling
Tapschacht-Ø 28 mm

335440 28