

**Garant****Draadsnij-snelwisselhouder, HSK-A 63, Tapbereik: M14-33****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334652 M14-33
GTIN	4045197708090
Artikelklasse	31P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.
- Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.

Met kogelgeleidingsbus voor lichtlopende, spelingvrije lengtecompensatie.

**Toepassing:**

- Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.
- Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.
- Voor NC-machines en bewerkingscentra.

**Accessoires:**

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

- Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen gr. M14 – M33 op aanvraag leverbaar.
- Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.

Opnamenorm: ISO 12164-1

Lengtecompensatie druk: 17,5 mm

Lengtecompensatie trek: 17,5 mm

Buiten-Ø D: 86 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Afkoppellengte A-maat: 141 mm

**Technische beschrijving**

Binnen-Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Lengtecompensatie trek	17,5 mm
Tapbereik	M14 – M33
Lengtecompensatie druk	17,5 mm
Buiten-Ø D	86 mm
Afkoppellengte A-maat	141 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Producttype	Taphouder

## Accessoires

Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 28 mm	335440 28
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335440 16
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 22 mm	335640 22
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 25 mm	335640 25
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 18 mm	335440 18
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 20 mm	335640 20
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335640 12
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 22 mm	335440 22
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335440 14

Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 14 mm	335640 14
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 18 mm	335640 18
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 20 mm	335440 20
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 16 mm	335640 16
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 28 mm	335640 28
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335440 11
Snelwisselinzetstuk met veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 11 mm	335640 11
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 12 mm	335440 12
Snelwisselinzetstuk zonder veiligheidsslipkoppeling Tapschacht-Ø 25 mm	335440 25