

Garant**Spantanghouder, extra slank, SK 40 A = 160, Spanbereik: 2-6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300784 2-6
GTIN	4045197708373
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Buiten- en binnenconus geslepen.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!**

Voordeel:

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806,

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,

GARANT spantangen nr. 309563,

ALBRECHT spantangen nr. 309572 – 309573.

Technische beschrijving

Spanbereik	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	SK 40 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
	308625 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308801 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40