

Garant**Spantanghouder, extra slank, SK 40 A = 120, Spanbereik: 2-6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300782 2-6
GTIN	4045197708366
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Buiten- en binnenconus geslepen.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!**

Voordeel:

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806,

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,

GARANT spantangen nr. 309563,

ALBRECHT spantangen nr. 309572 – 309573.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D ₂	13 mm
Spanbereik	2 - 6 mm

Ø D ₁	9,6 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40

AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40