




Modulaire machineklem, lang, Bekbreedte A: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362105 125
GTIN	2050001774262
Artikelklasse	35G

Omschrijving

Uitvoering:

- Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
- Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
- Machineklem met neertrekbecken.
- Inzetgehard HRC 60.
- Parallelliteit 0,02 mm.

Levering:

Inclusief neertrekbecken, 1 werkstukaanslag, 2 T-groefstukken nr. 362160 maat 16/16, 1 spansleutel, 1 sleutel met dwarsgreep.

Opmerking:

andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

Technische beschrijving

Spanbereik b	320 mm
Hoogte basisdeel G	40 mm
Bekhoogte C	40 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Gerardi 125
Pasgroef dwars n	16 mm
Pasgroef langs l	16 mm
Bekbreedte A	125 mm

Totale lengte L	520 mm
Gewicht	18,3 kg
Maximale spankracht bij 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Producttype	Machineklem

Accessoires

T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 12/16 mm	362160 12/16
Beweegbare bek (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362143 125
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 18/16 mm	362160 18/16
Voorzetbek met langsgroeven (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362146 125
Spanelement compleet (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362144 125
Prismabek (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362125 125
Modulair element, beweegbaar (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362145 125
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 16/16 mm	362160 16/16
Gladde voorzetbek, hard (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362147 125
Spanklemstukken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362120 125
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 20/16 mm	362160 20/16
Modulair element, vast (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362150 125
Gladde voorzetbek, zacht (per stuk) Voor bekbreedte 125 mm	362148 125
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 14/16 mm	362160 14/16