




Modulaire machineklem, lang, Bekbreedte A: 150/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Artikelklasse	35G

Omschrijving

Uitvoering:

- Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
- Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
- Machineklem met neertrekbecken.
- Inzetgehard HRC 60.
- Parallelliteit 0,02 mm.

Levering:

Inclusief neertrekbecken, 1 werkstukaanslag, 2 T-groefstukken nr. 362160 maat 16/16, 1 spansleutel, 1 sleutel met dwarsgreep.

Opmerking:

andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

Technische beschrijving

Gewicht	32 kg
Totale lengte L	580 mm
Pasgroef dwars n	16 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Gerardi 150
Spanbereik b	360 mm
Bekhoogte C	50 mm
Hoogte basisdeel G	50 mm

Bekbreedte A	150 mm
Pasgroef langs I	16 mm
Maximale spankracht bij 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Producttype	Machineklem

Accessoires

T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 16/16 mm	362160 16/16
Hoekopzetbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362130 150
Modulair element, vast (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362150 150
Middenbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362142 150
Voorzetbek met langsgroeven (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362146 150
Prismabek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362125 150
Modulair element, beweegbaar (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362145 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 20/16 mm	362160 20/16
Gladde voorzetbek, zacht (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362148 150
Spanelement compleet (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362144 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 12/16 mm	362160 12/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 18/16 mm	362160 18/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 14/16 mm	362160 14/16
Prismaopzetbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362135 150
Gladde voorzetbek, hard (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362147 150
Spanklemstukken, paar Voor bekbreedte 150 mm	362120 150
Beweegbare bek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362143 150