




Modulaire machineklem, lang, Bekbreedte A: 150/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362105 150/3
GTIN	2050001774286
Artikelklasse	35G

Omschrijving

Uitvoering:

- Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
- Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
- Machineklem met neertrekbecken.
- Inzetgehard HRC 60.
- Parallelliteit 0,02 mm.

Levering:

Inclusief neertrekbecken, 1 werkstukaanslag, 2 T-groefstukken nr. 362160 maat 16/16, 1 spansleutel, 1 sleutel met dwarsgreep.

Opmerking:

andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

Technische beschrijving

Hoogte basisdeel G	50 mm
Totale lengte L	680 mm
Pasgroef dwars n	16 mm
Gewicht	35 kg
Spanbereik b	460 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	Gerardi 150
Bekhoogte C	50 mm

Pasgroef langs l	16 mm
Bekbreedte A	150 mm
Maximale spankracht bij 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Producttype	Machineklem

Accessoires

Modulair element, vast (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362150 150
Prismaopzetbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362135 150
Gladde voorzetbek, hard (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362147 150
Spanklemstukken, paar Voor bekbreedte 150 mm	362120 150
Voorzetbek met langsgroeven (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362146 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 12/16 mm	362160 12/16
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 14/16 mm	362160 14/16
Beweegbare bek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362143 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 16/16 mm	362160 16/16
Modulair element, beweegbaar (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362145 150
Spaanelement compleet (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362144 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 20/16 mm	362160 20/16
Gladde voorzetbek, zacht (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362148 150
T-groef-pasblok, paar T-groefmaat B / pasgroef 18/16 mm	362160 18/16
Hoekopzetbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362130 150
Middenbek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362142 150
Prismabek (per stuk) Voor bekbreedte 150 mm	362125 150