

**Meetklok IP54, schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 10/58mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Artikelklasse	42C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiemeetklokken met schokbescherming, **beschermd tegen spatwater, olie, vuil, etc.** Taster aan schacht afgedicht met rubber balg, bovenaan afgedicht met beschermhuls. Achterwand afgedicht, glas en buitenring strak aaneengeschroefd. Opspanschacht-Ø 8 mm h6.

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Accessoires:**

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	58 mm
Schaalverdeling	0,01 mm
Meetbereik	10 mm

Meetkracht	0,7 - 1,6 N
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Aflezing per wijzeromwenteling	1 mm
Norm	DIN 878
IP-klasse	IP 54
Meetafwijking MPE (meetbereik)	15 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkks-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

## Accessoires

Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 19/7	434900 19/7
Stalen taster Type 11	434900 11
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5

Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 40/7,8	434900 40/7,8
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 19/8	434900 19/8
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 32	434900 32
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 40/10	434900 40/10
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 28	434900 28
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20

Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 19/11	434900 19/11
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 19/10	434900 19/10
Stalen taster Type 14	434900 14
Stalen taster Type 19/9	434900 19/9
Meetklokglas Type 58	432260 58