

Garant**KNUX 160410L, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	1 mm
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

