

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Verenset	259044 2
ISO-code houder	A25T PCKNR/L12
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Set verende stiften	259047 2
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Kniehefboom	259015 2
Onderlegplaat	259031 2
Kniehefboomschroef	259018 8
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	75 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 8	259018 8
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500