

**Garant**
**CNMM 120412, Soort: HB7020**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMM 120412 HB7020 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SR  
 Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Voeding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	2 - 10 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Spaanbreker	SR
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,4 - 1,2 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien