

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Artikelklasse	21T

Omschrijving**Opmerking:**

Met KNUX 1604.. L wisselplaat gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	KNUX 1604.. R/L
Middenverplaatsing L_3	20,5 mm
Verenset	259044 3
Plaatafmeting	16 mm
Spanklemstuk	259038 17
ISO-code houder	A25T CKUNR/L16
Schroef voor klemstuk	259021 3
Pen	259049 4
Minimale voorboor-Ø D_{min}	36 mm
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts

Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanklemstuk Type 17	259038 17
Schroef voor spanklemstuk Type 3	259021 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Verenset10-delig Type 3	259044 3
Stift Type 4	259049 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600