

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Artikelklasse	21T

Omschrijving

Opmerking:

Met KNUX 1604.. L wisselplaat gebruiken.

Technische beschrijving

Spanklemstuk	259038 17
Pen	259049 4
Veer	259046 3
geschikte wisselplaat	KNUX 1604.. R/L
Schroef voor klemstuk	259021 3
Plaatafmeting	16 mm
Verenset	259044 3
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
ISO-code houder	A32U CKUNR/L16
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Onderlegplaat	259031 6
Totale lengte L	350 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	32 mm

Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat Type 6	259031 6
Spanklemstuk Type 17	259038 17
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Stift Type 4	259049 4
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Veer Type 3	259046 3
Schroef voor spanklemstuk Type 3	259021 3
Verenset10-delig Type 3	259044 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600