

**Garant**
**Precisie-verzinkboor, lang 90°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 25mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	150371 25
GTIN	4045197710758
Artikelklasse	11M

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Alle verzinkboren met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C, **met lange cilindrische schacht**.

**Technische beschrijving**

Voorboor-Ø	3,8 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/omw,
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3,8 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991	M12
Buiten-Ø	25 mm
Schachttolerantie	h9
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Totale lengte L	118 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	20 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		