

Garant**WNMG 080408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Spaanbreker	SG
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien