

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Artikelklasse	21T

Omschrijving**Opmerking:**

Met KNUX 1604.. R wisselplaat gebruiken.

Technische beschrijving

ISO-code houder	A25T CKUNR/L16
Spanklemstuk	259038 16
Schroef voor klemstuk	259021 3
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing L_3	20,5 mm
geschikte wisselplaat	KNUX 1604.. R/L
Verenset	259044 3
Minimale voorboor-Ø D_{min}	36 mm
Pen	259049 4
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links

Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bit opname Totale lengte 50 mm	659874 50
Spanklemstuk Type 16	259038 16
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Verenset 10-delig Type 3	259044 3
Stift Type 4	259049 4
Schroef voor spanklemstuk Type 3	259021 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600