

MARKAL
Universele verftube met balpenpunt, 50 ml, Schrijfkleur: GR

Bestelgegevens

| | |
|---------------|--------------|
| Bestelnummer | 085180 GR |
| GTIN | 048615966588 |
| Artikelklasse | 08W |

Omschrijving
Uitvoering:

Verftube met **stalen balpenpunt van 3 mm**. Dikvloeibare verf. Temperatuurbestendig tot **200 °C**.

Toepassing:

Voor de markering van alle oppervlakken (nat, met aanslag, ruw, roestig, vetig, heet, ...). UV- en waterbestendig.

Bij het schrijven de punt op het werkstuk drukken (stalen kogel gaat open) en lichte druk op de tube uitoefenen (gelijkmatige toevoer).

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS02: Vlam |
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07 let op |
| Schrijfkleur | groen |
| Inhoud | 50 ml |
| watervast | ja |
| UV-bestendig | ja |
| maximale streepdikte | 3 mm |
| temperatuurbestendig tot | 200 °C |
| Productnaamattribuut | 50 ml |
| Producttype | Lakmarkeerstift |

