



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Aluminium werkplatform met stalen rooster, Aantal treden inclusief platform: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966149 2
GTIN	4031405510180
Artikelklasse	98G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stabiele, gelaste buisconstructie, tredes met stalen antisliprooster. Met kunststof antislipvoeten. Verrijdbaar met 2 wielen. Bovenste standvlak 550 × 300 mm.

### Technische beschrijving

Gewicht	8 kg
Grondvlak diepte	0,73 m
Grondvlak breedte	0,69 m
Platformdiepte	300 mm
Platformhoogte zonder leuning	0,4 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Wielen	ja
Platformbreedte	550 mm
Materiaal	gelaste buisconstructie, treden met stalen antisliprooster

Opstapje uitvoering	Trede
Werkhoogte ca.	2,4 m
Aantal treden inclusief platform	2
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform