



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Aluminium werkplatform met stalen rooster, Aantal treden inclusief platform:
3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966149 3
GTIN	4031405510197
Artikelklasse	98G

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele, gelaste buisconstructie, tredes met stalen antisliprooster. Met kunststof antislipvoeten. Verrijdbaar met 2 wielen. Bovenste standvlak 550 × 300 mm.

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	2,6 m
Grondvlak breedte	0,73 m
Aantal treden inclusief platform	3
Grondvlak diepte	0,97 m
Gewicht	12 kg
Platformbreedte	550 mm
Wielen	ja
Opstapje uitvoering	Trede
Platformdiepte	300 mm

Oploopbaarheid	eenzijdig
Platformhoogte zonder leuning	0,6 m
Materiaal	gelaste buisconstructie, treden met stalen antisliprooster
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform