


Garant
Freeswisselplaat Ø 8 mm, Type: TI

Bestelgegevens

Bestelnummer	212630 TI
GTIN	4045197712134
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding f_z in titanium > 850 N/mm²: 0,15 mm

Soort: HB7935

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7935
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,15 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Voeding f_z in titanium > 850 N/mm ²	0,15 mm
Aantal wisselingen/snikanten	1

Producttype

Wisselplaat voor het frezen