

Garant**Kopierfrees kort, Cilinderschacht, Ø D: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212601 32
GTIN	4045197712677
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk- $\varnothing D_w$ berekenen.

Technische beschrijving

Snijkant- $\varnothing D_c$	32 mm
Wisselplaatschroef	219876 (30IP; 6,0 Nm)
$\varnothing d_1$	27 mm
Totale lengte L_{totaal}	186 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Afkoppellengte L_1	100 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoeppassing	Kopierfreesen

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	219876
-------------	--------