

Garant**Kopierfrees kort, Cilinderschacht, Ø D: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212601 8
GTIN	4045197712615
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties. Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm. Zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk- $\varnothing D_w$ berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	32 mm
Wisselplaatschroef	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Snijkant- $\varnothing D_c$	8 mm
Totale lengte L_{totaal}	92 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	nee

Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9
Spanschroef	219870