

Garant**Kopierfrees, met schroefdraad, Ø D: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212620 8
GTIN	4045197712776
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.

Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm. Zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk-Ø D_w berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr.

211750 maat 0,9 met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M5
Wisselplaatschroef	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Snijkant-Ø D_c	8 mm
Ø D_2	9,5 mm
Lengte 1	13 mm
Ø D_1 h6	5,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	23 mm
Aantal snijkanten Z	2

Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Spanschroef	219870