


**Garant****Freeswisselplaat Ø 20 mm, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212670 ALU
GTIN	4045197712462
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.**

· **Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid:  $\pm 0,015$  mm.**

**Toepassing:**

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding  $f_z$  in titanium  $> 850$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Type: ALU

Soort: HU7810

**Technische beschrijving**

Type	ALU
Snijmateriaal	HM
Soort	HU7810
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,25 mm
Voeding $f_z$ in staal $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm

Voeding $f_z$ in staal < 60 HRC	0,2 mm
Voeding $f_z$ in titanium > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen