



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/5Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 66/5L
GTIN	4960664719631
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij LD geometrie	5 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Ø D ₃	42 mm

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Snijkant-Ø D_c	66 mm
Wisselplatafmeting	14
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	108 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	130 mm
Rampinglengte L voor α_{\max}	41 mm
Raminghoek α_{\max}	0,5 graden
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------