

**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306537 32
GTIN	4045197712288
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	24 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Afkoppellengte A-maat	60 mm

Buiten-Ø D	78 mm
Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

---

## Accessoires

Freesaantreibbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32