

Garant
Kopierfrees lang, Cilinderschacht, Ø D: 8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212603 8
GTIN	4045197712684
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties. Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm. Zonder inwendige koeling.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk-Ø D_w berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s h6	12 mm
Lengte Ø d_1	53 mm
Wisselplaatschroef	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø d_1	7,2 mm
Afkoppellengte L_1	18,5 mm
Snijkant-Ø D_c	8 mm
Totale lengte L_{totaal}	110 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Freestoeppassing	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	219871
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9
Spanschroef	219870