

Garant**Kopierfrees, met schroefdraad, Ø D: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212620 16
GTIN	4045197712905
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.

Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.

Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Opmerking:

Het toerental op basis van de werk- $\varnothing D_w$ berekenen. GARANT momentschroevendraaier TQ nr.

211750 maat 3,0 met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Lengte 1	28 mm
Opnamedraad M	M8
$\varnothing D_2$	13,5 mm
Wisselplaatschroef	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	28 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	16 mm

Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	nee
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Kopieerfrezen
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Spanschroef	219873