

Garant**Freeswisselplaat Ø 10 mm, Type: TI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212640 TI
GTIN	4045197712165
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.

· Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: $\pm 0,015$ mm.

Toepassing:

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Voeding f_z in titanium > 850 N/mm²: 0,2 mm

Soort: HB7935

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7935
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,2 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Voeding f_z in titanium > 850 N/mm ²	0,2 mm

Aantal wisselingen/snijanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen